





NEW ラムリフタ

RAM LIFTER

SORML

CAD
FILE



*1 下死点で固定する際は、Coil Springを外し、リフタプレート(①)とベースプレート(②)の間に5mmのスペーサを入れてボルトで締め込んでください。スペーサとボルトは付属しません。

No.	名 称	数	材質/備考
1	リフタプレート	1	Steel
2	ベースプレート	1	Steel
3	プッシュ A	1	SO#50SP2
4	ガイドピン A	1	Steel
5	プッシュ B	1	SO#50SP2
6	ガイドピン B	1	Steel
7	Coil Spring	2	スプリング仕様参照

No.	名 称	数	材質/備考
8	ベースプレートブロック	1	Steel
9	六角穴付ボルト	4	M10
10	ストッパ	1	Steel
11	六角穴付ボルト	2	M12
12	六角穴付ボルト	1	M8
13	スペーサ	2	Steel (リフトストローク50のみ)

Catalog No.	リフトストローク S	A	重量 kg
SORML	40	30	9.6
	50	20	9.7




Catalog No. S
SORML 40

■スプリング仕様


S	スプリング	取付時		最終時	
		長さ mm	荷重 N	長さ mm	荷重 N
40	TF35-125	112.5	383.5	72.5	1610.7
50				62.5	1917.5

■ご使用にあたって



・パネル形状面に合わせたブロック等を取付けてご使用ください。



・過度な偏荷重がかかると、リフターの動作不良につながる恐れがあるため、以下をご確認ください。



パネル形状面の傾斜は、長手方向で5°、短手方向で15°まで使用可能です。



形状ブロックは、中心から25mmの範囲にかかるように取付けてください。外れる場合は、反対側にプッシャーピン等を設置し、バランスを取ってください。

・ガイドピンとプッシュのクリアランスにより、リフタプレートに片側0.3mm程度の振れがあります。

